

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	260033 25/12
GTIN	4045197652355
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CC.. 1204..
Tamaño de placa	12 mm
Desplazamiento central L ₃	17 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 9
Ø perforación previa mínima D _{min.}	30 mm
Código ISO Soporte	A25R SCLCR/L12
Longitud total L	200 mm
Longitud de sujeción L ₂	24 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	25 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	3×D
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX20	674248 TX20
Juego de tornillos para plaquita Tipo 9	269028 9
Juego de tornillos para plaquita Tipo 20	269028 20
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500