

Garant**DNMG 110404, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	250752 HB7020
GTIN	4045197699527
Clase de artículo	21G

Descripción

DNMG 110404 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 5 mmAvance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	SM
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 5 mm
Condición de corte	ligemente interrumpido
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	DNMG 110404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado