

**Plaquita de corte de torneado TNGA 160408, cerámica (0°)****Datos de pedido**

Número de pedido	255845 HART
GTIN	4960664546367
Clase de artículo	25F

Descripción**Ejecución:**

Plaquitas de cerámica con recubrimiento de **MEGACOAT**.

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 0,9 mm
Radio angular	0,8 mm
Intervalo de aplicación	DURO
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 200 m/min
Avance f	0,1 - 0,25 mm/rev,
Biselado	S02025
Condición de corte	continuo
Clase	PT600M
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	Cerámica

Código ISO plaquita de corte	TNGA 160408
Número de cambios/cortes	6
Atributo del nombre de producto	PT600M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado