

**Garant**
**Soporte de apriete recto – 0° exterior, derecha, Anchura del mango b: 16mm**


## Datos de pedido

Número de pedido	273800 16
GTIN	4045197499905
Clase de artículo	21W

## Descripción

### Ejecución:

- **Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.**
- **Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.**
- **Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.**

### Idóneo para :

Soporte para plaquitas n.º 273812; 273815; 273817; 273820; 273822; 273824; 273826; 273828.

### Suministro:

Incluye tornillos de montaje.

### Nota:

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 38 mm

Longitud total L: 113 mm

L<sub>2</sub>: 18,5 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

## Descripción técnica

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	38 mm
L <sub>2</sub>	18,5 mm
Tornillo	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Anchura del mango b	16 mm

Longitud total L	113 mm
Tipo de boca	derecha
Tipo de producto	Soporte de apriete

## Accesorios

Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50
Tornillo apriete	279910
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600