

Garant**Soporte de torneado de apriete QuickTurn, derecha, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250014 25/12
GTIN	4045197649843
Clase de artículo	21U

Descripción**Aplicación:**

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2525M12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 3

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Brida	259038 7
Tornillo para calzo	259025 4
Anchura de función L ₄	32 mm
Calzo	259031 3
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M12
Tamaño de placa	12 mm

Tamaño del mango	25 mm
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	derecha
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción Tipo 11	259038 11
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Brida de sujeción	259531
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Calzo	259201
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Tornillo para calzo	259171
Calzo Tipo 3	259031 3
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción	259351