

**Garant****Soporte de apriete acodado – 90° exterior, izquierda, Anchura del mango b: 25mm****Datos de pedido**

Número de pedido	273806 25
GTIN	4045197500014
Clase de artículo	21W

**Descripción****Ejecución:**

- **Unión extremadamente rígida y sujeción precisa mediante superficie de contacto dentada entre soporte para plaquitas y soporte de apriete.**
- **Para asegurar la unión óptima, el par de apriete máximo del tornillo de montaje está grabado por láser en el mango.**
- **Precisión de posicionamiento máxima, así como resistencia máxima frente a las fuerzas de corte axiales y radiales.**

**Idóneo para :**

Soporte para plaquitas n.º 273820; 273822; 273824; 273828.

**Suministro:**

Incluye tornillos de montaje.

**Nota:**

Los soportes para plaquitas se tienen que pedir por separado.

Longitud de la cabeza L<sub>1</sub>: 20,5 mm

Longitud total L: 160 mm

L<sub>2</sub>: 38 mm

Tornillo: 279815 9 (TX25; 6 Nm)

**Descripción técnica**

Longitud de la cabeza L <sub>1</sub>	20,5 mm
Anchura del mango b	25 mm
L <sub>2</sub>	38 mm

Tornillo	279815 9 (TX25; 6 Nm)
Longitud total L	160 mm
Tipo de boca	izquierda
Tipo de producto	Soporte de apriete

## Accesorios

Punta de precisión para Torx®, mango E 6,3 Perfil Torx® TX25	674248 TX25
Tornillo ajuste Tipo 9	279815 9
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 1600 cNm	659906 1600
Tornillo apriete	279910
Varilla de 8 mm, con imán Con asiento para puntas de 1/4 pulgada Longitud total 50 mm	659874 50