

Garant
Soporte de torneado de apriete QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 20/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250015 20/12
GTIN	4045197649850
Clase de artículo	21U

Descripción
Aplicación:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2025K12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 125 mm

Calzo: 259031 3

Descripción técnica

Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Anchura de función L ₄	32 mm
Código ISO Soporte	DCLNR/L 2025K12
Calzo	259031 3
Brida	259038 7

Tornillo para calzo	259025 4
Tamaño del mango	20 mm
Tamaño de placa	12 mm
Longitud total L	125 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Calzo	259201
Calzo Tipo 3	259031 3
Brida de sujeción	259351
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Brida de sujeción	259531
Brida de sujeción Tipo 11	259038 11
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Tornillo para calzo	259171