

Garant
Soporte de torneado de apriete QuickTurn, izquierda, Tamaño de vástago / placa: 25/12mm

Datos de pedido

Número de pedido	250015 25/12
GTIN	4045197649867
Clase de artículo	21U

Descripción
Aplicación:

Cambio de plaquitas de corte sin herramientas. **Soltar el bloqueo mediante pulsación del botón – Cambiar el filo – Presionar la sujeción por brida.**

Disminuye el tiempo auxiliar de forma sencilla y cómoda.

Refrigeración interior: no

Código ISO Soporte: DCLNR/L 2525M12

Plaquita de corte adecuada: CN.. 1204..

Anchura de función L₄: 32 mm

Longitud de la cabeza L₁: 32 mm

Longitud total L: 150 mm

Calzo: 259031 3

Descripción técnica

Código ISO Soporte	DCLNR/L 2525M12
Tamaño del mango	25 mm
Tornillo para calzo	259025 4
Calzo	259031 3
Tamaño de placa	12 mm
Anchura de función L ₄	32 mm

Plaquita de corte adecuada	CN.. 1204..
Brida	259038 7
Longitud de la cabeza L ₁	32 mm
Longitud total L	150 mm
Serie	QuickTurn
Tipo de boca	izquierda
Norma	DIN ISO 5610
Refrigeración interior	no
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Aplicación	Refrentado
Aplicación	Torneado longitudinal exterior
Tipo de producto	Soporte de torneado de apriete

Accesorios

Brida de sujeción	259531
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659906 500
Calzo Tipo 3	259031 3
Brida de sujeción Tipo 11	259038 11
Tornillo para calzo Tipo 4	259025 4
Tornillo para calzo	259171
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Brida de sujeción Tipo 7	259038 7
Brida de sujeción	259351
Calzo	259201