

Garant**Barra de mandrinar acero, derecha, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/16mm****Datos de pedido**

Número de pedido	250036 40/16
GTIN	4045197654373
Clase de artículo	21T

Descripción**Ejecución:**

PCLNR 95° Barras de mandrinar para plaquitas de corte reversibles CN.

Descripción técnica

Tamaño de placa	16 mm
Desplazamiento central L ₃	27 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Juego de espigas elásticas	259047 4
Código ISO Soporte	A40T PCLNR/L16
Calzo	259031 35
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Juego de resortes	259044 6
Ø perforación previa mínima D _{min.}	50 mm
Palanca articulada	259015 12
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L ₂	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	40 mm

Norma	DIN 8024
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Calzo Tipo 35	259031 35
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500