

Garant**Barra de mandrinar acero, izquierda, Ø de mango / tamaño de plaquita:
40/16mm**

Datos de pedido

Número de pedido	250037 40/16
GTIN	4045197654410
Clase de artículo	21T

Descripción técnica

Código ISO Soporte	A40T PCLNR/L16
Juego de espigas elásticas	259047 4
Calzo	259031 35
Desplazamiento central L_3	27 mm
Tamaño de placa	16 mm
Palanca articulada	259015 12
Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$	50 mm
Tornillo de palanca articulada	259018 11
Plaquita de corte adecuada	CN.. 1606..
Juego de resortes	259044 6
Longitud total L	300 mm
Longitud de sujeción L_2	38,5 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D_s	40 mm
Norma	DIN 8024
Tipo de boca	izquierda

Profundidad de giro interior hasta	3xD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Calzo Tipo 35	259031 35
Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX15	674248 TX15
Juego de resortes 10 piezas Tipo 6	259044 6
Juego de espárragos con resorte 10 piezas Tipo 4	259047 4
Palanca articulada Tipo 12	259015 12
Tornillo de palanca articulada Tipo 11	259018 11
Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm	659957 500