



Plaquita de corte KOMET®, BK8425, Denominación tipo W83: 13-130



Datos de pedido

Número de pedido	236573 13-130
GTIN	4047109103405
Clase de artículo	24Q

Descripción

Ejecución:

Perímetro rectificado, con aristas de corte redondeadas y rompeviruta sinterizado.

Nota:

Los valores de aplicación se refieren a KUB Quatron® 235500 – 235505.

Tipo: ST1400

Código ISO plaquita de corte: SOEX 050204

Avance f en acero < 900 N/mm²: 0,12 mm/rev,

Descripción técnica

Denominación	13-130
Avance f en acero < 900 N/mm ²	0,12 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOEX 050204
Serie	KUB Quatron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK8425

Tipo	ST1400
Material de corte	MD
Tipo de producto	Plaquita de corte para taladrado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	250 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	200 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	160 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	80 m/min	S
húmedo máximo	adecuado		