



## Lámpara LED con batería Versión 0 sin batería, 18 V, Tipo: M18AL



### Datos de pedido

Número de pedido	073211 M18AL
GTIN	4002395380534
Clase de artículo	07A

### Descripción

#### Ejecución:

Resistentes lámparas de batería de iones de litio con luminosidad elevada.

- **Lámpara de batería práctica y extremadamente resistente, con alta luminosidad de 1500 lúmenes.**
- **2 niveles de luminosidad.**
- **Mango integrado. Posibilidad de suspensión vertical y horizontal en Ø de tubo de 13 mm.**

#### Idóneo para:

Baterías Milwaukee de 18 V (n.º 073816 MB18 y 073827 MB18).

#### Suministro:

**Lámpara de batería sin batería y sin cargador.**

### Descripción técnica

Quality Dress	M18AL-0
Corriente de alumbrado nivel 2	780 lm
Tensión de batería	18 V
Cantidad de baterías contenidas	0
Tipo batería	Ion de litio

Peso sin batería	1700 g
Suministro de energía	a batería
Corriente de alumbrado	1500 lm
Bombilla	Módulo LED
Longitud total	220 mm
Zona ATEX	ninguno
Atributo del nombre de producto	18 V
Batería adecuada - proveedor/tipo batería/tensión	Milwaukee tipo B 18 V
Tipo de producto	Lámpara de trabajo

---

## Accesorios

Cargador de batería Tipo M1218FC	073840 M1218FC
Cargador de batería Tipo M1218C	073840 M1218C
Iones de Li Sistema M18B5 Tipo de batería MB18	073816 MB18