



Cabezal escariador KOMET® REAMAX® TS H7 Cermet ASG4000, DST, Ø nominal D: 28mm



Datos de pedido

Número de pedido	239816 28
GTIN	4047109236585
Clase de artículo	27E

Descripción

Ejecución:

Cabezales escariadores con dentado recto, **completamente rectificadas para adaptación H7.**

Geometría de filos adaptada a la aplicación. Posibilidad de reajuste en un margen de μ para la compensación del desgaste y para alcanzar tolerancias básicas mínimas a partir de IT4.

Posibilidad de perforaciones pasantes de hasta $5 \times D$.

En geometría **ASG4000** con dentado recto con ángulo de corte inicial de 25°.

Especial para **agujeros pasantes en acero.**

Nota:

- **Otros tamaños disponibles a petición a corto plazo.**
- **Soportes a juego, ver n.º 239880 – 239940.**
- **Valores aproximativos de aplicación válidos para perforaciones pasantes.**

Descripción técnica

Longitud de filo l_1	6 mm
para soporte n.º 239880 – 239940	27 – 34,99
Número de filos Z	6
Ø nominal D	28 mm
Longitud de cabeza l	25 mm

Hoja de datos

Avance f en acero < 750 N/mm ²	0,9 mm/rev,
Recubrimiento	DST
Tolerancia de taladrado	H7
Empleo con tipo de perforación	en agujero pasante
Refrigeración interior	sí
Tipo de producto	Placa de corte para escariado

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	180 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	160 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	140 m/min	P
húmedo máximo	adecuado		