

Garant
CNMG 120404, Clase: HB7020


Datos de pedido

Número de pedido	250156 HB7020
GTIN	4045197699503
Clase de artículo	21G

Descripción

CNMG 120404 HB7020 Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 8 mm

Avance f : 0,2 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 120 - 350 m/min

Descripción técnica

Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,2 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Profundidad de corte a_p	0,5 - 8 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Rompevirutas	SM

Aplicación principal	P
Clase	HB7020
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado