

**Garant**
**CN. G 09T304, Clase: HB7415**


### Datos de pedido

Número de pedido	250150 HB7415
GTIN	4045197662972
Clase de artículo	21G

### Descripción

CN. G 09T304 HB7415 Clase: HB7415  
 Rompevirutas: TIM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 4 mm  
 Avance  $f$ : 0,1 - 0,25 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 70 m/min

### Descripción técnica

Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 70 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	TIM
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,1 - 0,25 mm/rev,
Profundidad de corte $a_p$	1 - 4 mm
Aplicación principal	S

Clase	HB7415
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 09T304
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado