


CNMG 120404, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	250102 CA6525
GTIN	4960664513109
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MQ
 Profundidad de corte a_p : 0,3 - 2 mm
 Avance f : 0,05 - 0,25 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 2 mm
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Radio angular	0,4 mm
Avance f	0,05 - 0,25 mm/rev,
Aplicación principal	M
Rompevirutas	MQ
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Clase	CA6525

Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado