

**Garant**
**CNMG 120412, Clase: HB7215**


### Datos de pedido

Número de pedido	250160 HB7215
GTIN	4045197661364
Clase de artículo	21G

### Descripción

CNMG 120412 HB7215 Clase: HB7215  
 Rompevirutas: GM  
 Tolerancia: M  
 Profundidad de corte  $a_p$ : 1 - 5 mm  
 Avance  $f$ : 0,25 - 0,6 mm/rev,  
 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 180 - 300 m/min

### Descripción técnica

Condición de corte	fuertemente interrumpido
Profundidad de corte $a_p$	1 - 5 mm
Aplicación principal	K
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	180 - 300 m/min
Avance $f$	0,25 - 0,6 mm/rev,
Radio angular	1,2 mm
Rompevirutas	GM

Clase	HB7215
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120412
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado