


**CNMG 120404, Clase: SW05**

**Datos de pedido**

Número de pedido	250102 SW05
GTIN	4960664629527
Clase de artículo	25E

**Descripción**

CNMG 120404 SW05 Clase: SW05

Rompevirutas: MQ

Profundidad de corte  $a_p$ : 0,2 - 1 mm

Avance  $f$ : 0,05 - 0,3 mm/rev,

Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 50 - 140 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,2 - 1 mm
Aplicación principal	Ti
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	50 - 140 m/min
Rompevirutas	MQ
Radio angular	0,4 mm
Avance $f$	0,05 - 0,3 mm/rev,
Condición de corte	continuo

Clase	SW05
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado