

**CNMG 120404 Wiper, Clase: CA510****Datos de pedido**

Número de pedido	250103 CA510
GTIN	4960664697069
Clase de artículo	25E

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,3 - 1,2 mm
Radio angular	0,4 mm
Aplicación principal	P
Avance f	0,06 - 0,42 mm/rev,
Velocidad de corte v_c aplicación principal	180 - 590 m/min
Condición de corte	continuo
Rompevirutas	WP
Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4

Tipo de producto

Plaquita de corte para torneado