

Garant**Barra de mandrinar MDI, derecha, Longitud de alcance / placa: 75/S4mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268712 75/S4
GTIN	4045197545732
Clase de artículo	21V

Descripción técnica

Plaquita de corte adecuada	CDCT S4010.
Tamaño de placa	4 mm
Desplazamiento central L ₃	3,5 mm
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 10
Código ISO Soporte	E06J SCLDR/LS4
Ø perforación previa mínima D _{min.}	6,91 mm
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción L ₂	5,54 mm
Ángulo de ajuste κ	95 grados
Ø de mango D _s	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	derecha
Profundidad de giro interior hasta	8×D
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil
Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 10

269028 10

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para
puntas intercambiables Par máximo 200 cNm

659957 200