

Garant**Barra de mandrinar MD, derecha, Longitud de alcance / placa: 85/S5mm****Datos de pedido**

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 268732 85/S5 |
| GTIN | 4045197562623 |
| Clase de artículo | 21V |

Descripción técnica

| | |
|---|---------------------|
| Código ISO Soporte | E08K SGLPR/LS5 |
| Ø perforación previa mínima $D_{\min.}$ | 10,72 mm |
| Plaquita de corte adecuada | GPCT S5010. |
| Desplazamiento central L_3 | 6,4 mm |
| Tamaño de placa | 5 mm |
| Juego tornillo para plaquita reversible | 269028 6 |
| Longitud total L | 125 mm |
| Longitud de sujeción L_2 | 7,49 mm |
| Ángulo de ajuste κ | 95 grados |
| Ø de mango D_s | 8 mm |
| Norma | Norma de fábrica |
| Tipo de boca | derecha |
| Profundidad de giro interior hasta | 8xD |
| Material de corte | MD |
| Refrigeración interior | sí |
| Aplicación | Cilindrado interior |
| Tipo de producto | Barra de mandrinar |

Accesorios

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6

269028 6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500