

**Garant****Barra de mandrinar MD, izquierda, Longitud de alcance / placa: 75/S5mm****Datos de pedido**

Número de pedido	268736 75/S5
GTIN	4045197545879
Clase de artículo	21V

**Descripción técnica**

Plaquita de corte adecuada	GPCT S5010.
Tamaño de placa	5 mm
Ø perforación previa mínima $D_{\min}$ .	9,15 mm
Desplazamiento central $L_3$	5,6 mm
Código ISO Soporte	E06J SGLPR/LS5
Juego tornillo para plaquita reversible	269028 6
Longitud total L	110 mm
Longitud de sujeción $L_2$	5,54 mm
Ángulo de ajuste $\kappa$	95 grados
Ø de mango $D_5$	6 mm
Norma	Norma de fábrica
Tipo de boca	izquierda
Profundidad de giro interior hasta	8xD
Material de corte	MD
Refrigeración interior	sí
Aplicación	Cilindrado interior
Tipo de producto	Barra de mandrinar

---

**Accesorios**

Punta de precisión para Torx®, 1/4 pulgadas E 6,3 Perfil Torx® TX6

674248 TX6

Juego de tornillos para plaquita Tipo 6

269028 6

Destornillador dinamométrico con escala, asiento para puntas intercambiables Par máximo 500 cNm

659957 500