

HOLEX®
CNMG 160608 Juego de 10 unidades, Clase: HBX130

Datos de pedido

Número de pedido	250258 HBX130
GTIN	4045197661586
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 160608 Juego de 10 unidades HBX130 Clase: HBX130

Rompevirutas: MM

Profundidad de corte a_p : 1 - 6 mm

Avance f : 0,05 - 0,55 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 200 m/min

Descripción técnica

Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 200 m/min
Avance f	0,05 - 0,55 mm/rev,
Rompevirutas	MM
Profundidad de corte a_p	1 - 6 mm
Clase	HBX130

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	Barra de mandrinar
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Código ISO plaquita de corte	CNMG 160608
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro