

**Cúter con mango de fundición a presión de zinc con 1 cuchilla cortante rompible, Anchura de lámina cortante: 9mm****Datos de pedido**

Número de pedido	845037 9
GTIN	4069515027830
Clase de artículo	82B

Descripción**Ejecución:**

Cuchilla retráctil/extensible de calidad con afilado extremo y larga vida útil en guía metálica precisa que se bloquea automáticamente.

Ventaja:

Mango de fundición a presión de cinc: Elevada capacidad de carga y dureza, y al mismo tiempo, muy ligera. Extraordinaria resistencia a la corrosión, no provoca chispas, no magnética.

Pieza de repuesto:

Cuchillas de recambio, véase n.º 844910 tam. 10; 844915 tam. 10 y 844917 tam. 10.

Nota:

Las cuchillas n.º 844916 tam. 10 y 844918 tam. 10 no son compatibles.

Descripción técnica

Anchura de lámina cortante	9 mm
Longitud de cuchilla cortante	80 mm
Número de secciones rompibles	13
Grosor de varilla	0,4 mm
Longitud de cúter sin cuchilla cortante	130 mm
Material mango	Fundición a presión de cinc
Tipo de producto	Cúter

Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/845037-9>
