



Sopporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 65-100



Datos de pedido

Número de pedido	319888 65-100
GTIN	4069515001489
Clase de artículo	31V

Descripción

Ejecución:

Para refrigeración interna y externa.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahuosillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.

Apropiado para sistemas de refrigeración eficientes como GARANT eco, pero también para otros sistemas. Contorno exterior optimizado.

Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT.

Nota:

Bajo petición, encontrará otros soportes BMT de diferentes tamaños y dimensiones.

Hoja de datos

Descripción técnica

D _a	40 mm
L ₁	73 mm
L ₂	70 mm
L ₃	7 mm
h ₁	96 mm
x	100 mm
l ₁	131 mm
Z	77 mm
Tipo de producto	Soporte para cuchillas