


CNMG 120416, Clase: CA6525

Datos de pedido

Número de pedido	250216 CA6525
GTIN	4960664471379
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120416 CA6525 Clase: CA6525
 Rompevirutas: MS
 Profundidad de corte a_p : 0,7 - 4 mm
 Avance f : 0,1 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 60 - 220 m/min

Descripción técnica

Velocidad de corte v_c aplicación principal	60 - 220 m/min
Aplicación principal	M
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Avance f	0,1 - 0,35 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,7 - 4 mm
Radio angular	1,6 mm
Rompevirutas	MS

Clase	CA6525
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120416
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado