


CNMG 120404, Clase: CA510

Datos de pedido

Número de pedido	250210 CA510
GTIN	4960664696895
Clase de artículo	25E

Descripción

CNMG 120404 CA510 Clase: CA510
 Rompevirutas: PS
 Profundidad de corte a_p : 1 - 3,5 mm
 Avance f : 0,15 - 0,35 mm/rev,
 Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 450 m/min

Descripción técnica

Rompevirutas	PS
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 450 m/min
Avance f	0,15 - 0,35 mm/rev,
Radio angular	0,4 mm
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	P
Profundidad de corte a_p	1 - 3,5 mm

Clase	CA510
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120404
Número de cambios/cortes	4
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado