



## Soporte de barra de mandrinar BMT, BMT: 60



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 319887 60     |
| GTIN              | 4069515004633 |
| Clase de artículo | 32U           |

### Descripción

#### Ejecución:

Para refrigeración interna y externa.

Asientos de alta precisión adaptados específicamente para el uso flexible en máquinas principales y de contrahusillos. Superficie de contacto y superficie funcional rectificadas. Dimensionado perfecto para los tornos en cuestión.

#### Ventaja:

- **Diseño optimizado en cuanto a peso y geometría.**
- **Seguridad del proceso gracias a los materiales de alta calidad y durabilidad.**
- **Pavonado para una mayor protección contra la corrosión.**
- **Con toberas pulverizadoras esféricas aseguradas hasta 80 bar.**

#### Aplicación:

Mecanizado interno y externo en tornos CNC con revólveres de herramientas BMT.

Para mecanizado interior con soporte de barras de mandrinar o brocas de plaquitas reversibles.

#### Idóneo para:

Tornos CNC con revólver de herramientas BMT. **DMG MORI:** NLX 4000; NLX 1500; NLX 2000; NLX 2500; NLX 3000; NTX 2000 Generation 2; NTX 2500 Generation 2; NTX 3000 Generation 2

**FOCUS CNC:** FBL#250; FBL#320; FNL#250; FNL#320

**MT EVO:** T25; T32

**TAKISAWA:** TS#3000 T12 (3 tuercas correderas en ranura); TS#4000 T12 (3 tuercas correderas en ranura); TS#5000 T12 (3 tuercas correderas en ranura)

**Nota:**

Hay otros soportes BMT con diferentes tamaños y dimensiones disponibles bajo petición. Tenga en cuenta que debe comprobar la compatibilidad del soporte con su máquina antes de realizar la compra. No se puede garantizar un ajuste correcto.

### Descripción técnica

|                  |                        |
|------------------|------------------------|
| $l_1$            | 120 mm                 |
| $h_1$            | 108 mm                 |
| $L_1$            | 84 mm                  |
| $L_3$            | 25 mm                  |
| Z                | 70 mm                  |
| x                | 80 mm                  |
| $D_a$            | 40 mm                  |
| $L_2$            | 94 mm                  |
| Tipo de producto | Soporte para cuchillas |