



CNMG 120408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020



Datos de pedido

Número de pedido	250252 HBX020
GTIN	4045197661524
Clase de artículo	22D

Descripción

CNMG 120408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

Profundidad de corte a_p : 1 - 6,5 mm

Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Velocidad de corte v_c aplicación principal: 80 - 300 m/min

Descripción técnica

Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Aplicación principal	P
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Velocidad de corte v_c aplicación principal	80 - 300 m/min
Rompevirutas	PM
Profundidad de corte a_p	1 - 6,5 mm
Clase	HBX020

Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	MD
Serie	eco-QT-/ Soporte de torneado de apriete eco
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Soporte de torneado de apriete QuickTurn
Serie	Cabezal de corte
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	CNMG 120408
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro