



Soporte para rodillo Cabeza orientable, izquierda, Tamaño del mango: 10-16



Datos de pedido

Número de pedido	291417 10-16
GTIN	
Clase de artículo	29M

Descripción

Ejecución:

Cabezal de herramienta orientable (intervalo de ajuste $\pm 90^\circ$).

Ventaja:

Calidad de la superficie posible hasta Rz 2 μm .

Aplicación:

Para el mecanizado de materiales de hasta 45 HRC. Ideal para el mecanizado de superficies de contornos complejos continuos.

Para el laminado de **contornos no interrumpidos** (convexos, cóncavos, cilíndricos y cónicos), así como superficies planas. Adecuado también para aplicaciones hasta el tope.

Suministro:

Tamaño de mango 10 incluido adaptador de mango 12 mm $\times$ 12 mm y 16 mm $\times$ 16 mm.

Atención:

Los rodillos de bruñido se deben pedir aparte.

Nota:

Consultar en el manual de instrucciones adjunto las recomendaciones de aplicación detalladas. Comprobar los posibles contornos de interferencia (dimensión x del rodillo = 2,5 mm).

Descripción técnica

Atributo del nombre de producto	izquierda
---------------------------------	-----------

Tipo de producto

Herramienta alisadora