

**Cuchilla angular KOMET® Forma f, Tipo: B04****Datos de pedido**

Número de pedido	240078 B04
GTIN	4047109016279
Clase de artículo	24H

**Descripción****Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

**Material de corte:**

**HSS/Co10** Para materiales difíciles de mecanizar.

**Nota:**

**Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.**

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 45 mm

para perforaciones a partir de  $\varnothing$ : 9 mm

Longitud total: 75 mm

$\varnothing$  de mango: 8 mm

**Descripción técnica**

para perforaciones a partir de $\varnothing$	9 mm
Profundidad taladro	45 mm
Longitud total	75 mm
Tipo	B04
$\varnothing$ de mango	8 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

