

Garant

Punto rotativo con indicador de la presión y punta alargada, Cono Morse: 4



Datos de pedido

Número de pedido	321780 4
GTIN	4069515008402
Clase de artículo	31Z

Descripción

Ejecución:

- La presión que se ha de ajustar (fuerza de apriete) se puede leer en kN directamente en la ventana del manómetro.
- Tipo de construcción corto, estable, con eje guiado longitudinalmente. Herramienta templada en toda su sección y rectificada.
- Rodamientos de precisión para altas cargas axiales y alta precisión de concentricidad.
- Con obturación especial frente a la suciedad y el líquido refrigerante, no necesita mantenimiento gracias a la lubricación permanente.
- Compensación de longitud por paquete de resortes.

Con punta alargada, ángulo de punta 60° / 30°.

Aplicación:

Para todos aquellos casos en los que la presión de sujeción se haya de mantener dentro de unos límites determinados, a fin de no deformar la pieza de trabajo aunque se sujete de forma segura con una presión suficiente.

- Como contrapunto para arrastradores frontales hidromecánicos n.º 327400 – 327403, 327455 – 327465, ya que los arrastradores se comprimen siempre contra la pieza de trabajo.
- En piezas de trabajo que se expanden considerablemente debido al calor generado por el arranque de viruta.
- Para la sujeción de piezas de trabajo largas y delgadas, a fin de evitar que se doblen.
- Para la sujeción de piezas pesadas, en las que se ha de controlar la presión de sujeción.

Descripción técnica

máximo Ø de punta 60° A	16 mm
-------------------------	-------

Hoja de datos

Longitud de punta C	53 mm
Longitud útil B	140 mm
Fallo de concentricidad máximo	0,01 mm
Para peso de la pieza de trabajo	600 kg
Fuerza de sujeción axial máxima	1000 daN
máximo Ø de punta 30° A	35 mm
Ø de carcasa D	72 mm
Cono Morse	MK4
Recorrido de muelle	1,7 mm
Tipo de producto	Punta de centrado