



## Broca de fricción térmica plana (sin cuello) Uni, Rosca: M8



### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 080753 M8     |
| GTIN              | 4069515008747 |
| Clase de artículo | BAW           |

### Descripción

#### Ejecución:

Generación de agujeros de núcleo en materiales de paredes delgadas por calor de fricción en muy poco tiempo. Se puede utilizar en máquinas CNC, CN y máquinas de perforación vertical.

Broca de fricción térmica plana (sin cuello).

Estándar o largo; con cuello o sin cuello.

#### Aplicación:

Adecuado para acero, acero inoxidable, aluminio, cobre y latón.

#### Idóneo para:

Pinzas portapiezas ER HOLEX n.º 308964.

Llave de apriete ER n.º 309680.

Macho para laminar HOLEX n.º 139130 o n.º 139180.

### Descripción técnica

|                            |                        |
|----------------------------|------------------------|
| Ø de mango                 | 8 mm                   |
| N.º revoluciones recomend. | 2300 min <sup>-1</sup> |
| Ø de agujero para roscar   | 7,3 mm                 |

## Hoja de datos

|                                       |                   |
|---------------------------------------|-------------------|
| Potencia de accionamiento recomendada | 1,5 kW            |
| Para rosca M                          | M8                |
| Grosor material                       | 0,7 - 2,5 mm      |
| Tipo de producto                      | Broca de fricción |