

Garant**Fresa con mango pequeña GARANT Master Uni – medio, HM, Tipo: M0613****Datos de pedido**

Número de pedido	546906 M0613
GTIN	4069515035996
Clase de artículo	51D

Descripción**Ejecución:**

Fresas con mango pequeño MD con Ø de mango de 3 mm.

Aplicación:

Adecuadas para la aplicaciones manuales o de robots industriales en casi todos los materiales. Para desbarbar, matar cantos, enlucir, mecanizado de cordones de soldadura y superficies.

Descripción técnica

Ø de mango	3 mm
Longitud de cabeza	13 mm
Ø del cabezal	6 mm
Longitud total	43 mm
Descripción de la forma	Cono de punta
Serie	Master Uni
Material de corte	HM
Mango largo	no
Tipo de producto	Fresa con mango

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
--	-----	----------------	------------

Alu Mg	adecuado con restricciones
Acero < 900 N/mm ²	adecuado
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado
Acero < 55 HRC	adecuado
Acero < 60 HRC	adecuado
INOX	adecuado
Ti	adecuado
GG(G)	adecuado
Uni	adecuado