

Garant**Machos para roscar a máquina para agujeros ciegos GARANT Vap Tap, vaporizado, Para rosca métrica: M3-12****Datos de pedido**

Número de pedido	146737 M3-12
GTIN	4069515037563
Clase de artículo	13V

Descripción**Ejecución:**

Al abrir la caja se levantan las herramientas automáticamente y pueden extraerse sin problemas. Compuesto de machos para roscar a máquina M3; M4; M5; M6; M8; M10; M12.

Contenido:

1 macho de roscar a máquina de cada M3 - M12 n.º 135805

Descripción técnica

Serie	Master Tap
Recubrimiento	vaporizado
Tipo de rosca	M
Ángulo de flanco	60 grados
Norma	DIN 376
Norma	DIN 371

Ángulo de hélice	40 grados
anillo de color	verde
Tipo de producto	Macho para roscar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Aluminio, plásticos	adecuado	18 m/min	N
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	13 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	18 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	15 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	6 m/min	P
INOX < 900 N/mm ²	adecuado	6 m/min	M
CuZn	adecuado con restricciones	15 m/min	N
Uni	adecuado		
Aceite	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		