

**Garant**

## Mordaza de alta presión CN modular LCV 125 G, Anchura de mordazas A: 125GSTmm



### Datos de pedido

Número de pedido	361290 125GST
GTIN	4069515011259
Clase de artículo	31H

### Descripción

#### Ejecución:

Lados superior e inferior rectificadas. **Incluye perforaciones 25H6 M10 para sistema de sujeción de punto cero, distancia entre puntos 200mm.**

**Característica:** Cuerpo de base (GGG 60) estable, compacto, y a la vez, gran abertura de sujeción. Husillo completamente encapsulado y nitrado (seguridad de funcionamiento alta, protección contra viruta optimizada, gasto de limpieza mínimo).

#### Función:

**Sujeción con llave dinamométrica regulable (30 Nm como máximo)** con husillo especial de alta presión y amplificador de fuerza mecánico hasta 2,5 mm.

#### Aplicación:

Gracias a la elevación hidráulica de 2,5 mm del husillo es apropiado para la sujeción convencional con bocas escalonadas y la sujeción por agarre.

#### Suministro:

Incluye mordazas escalonadas (n.º 361400 125; 361348 125), 4 insertos de agarre (n.º 361160 7); 4 insertos de agarre (n.º 361240 1) y bridas de sujeción (n.º 360750 125/160).

#### Partes opcionales:

Bocas (ver n.º 361331 – 361970), llave dinamométrica n.º 656050 tam. 60, perno de sujeción n.º 360025.

### Descripción técnica

## Hoja de datos

Código de colores para los accesorios adecuados	LCV125G
Par de giro	30 Nm
Fuerza de apriete máxima	40 kN
Peso	33 kg
Ejecución	Sistema de sujeción de punto cero
Abertura de sujeción máxima	331 mm
Tipo de producto	Tornillo de banco para máquinas

### Productos adecuados

<https://www.hoffmann-group.com/ES/es/hom/p/361290-125GST>