



Cuchilla angular KOMET® Forma f, Tipo: B06L



Datos de pedido

Número de pedido	240078 B06L
GTIN	4047109017610
Clase de artículo	24H

Descripción

Ejecución:

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado**.

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Material de corte: HSS Co 10

Profundidad taladro: 90 mm

para perforaciones a partir de Ø: 14 mm

Longitud total: 125 mm

Ø de mango: 10 mm

Descripción técnica

Longitud total	125 mm
Tipo	B06L
para perforaciones a partir de Ø	14 mm
Profundidad taladro	90 mm
Ø de mango	10 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

