

**Garant**

### Plaquita de corte de fresado AOET110402 FR, para fresa Softcut®, HU7810-1



#### Datos de pedido

|                   |               |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido  | 215423 ALU    |
| GTIN              | 4069515039123 |
| Clase de artículo | 2A1           |

#### Descripción

##### Nota:

Valores de aplicación para  $a_e = 0,5 \times D$  /  $a_p = 3$  mm,  $a_{p\max} = 5,5$  mm.

#### Descripción técnica

|                              |                               |
|------------------------------|-------------------------------|
| Avance $f_z$ por diente      | 0,1 mm                        |
| Tipo                         | ALU                           |
| Radio angular                | 0,4 mm                        |
| Código ISO plaquita de corte | AOET110404 FR                 |
| Clase                        | HU7810-1                      |
| Material de corte            | HM                            |
| Recubrimiento                | Sin revestimiento             |
| Tipo de producto             | Plaquita de corte para fresar |

## Hoja de datos

### Datos de usuario

|                                       | <b>Uso</b>                 | <b>V<sub>c</sub></b> | <b>Código ISO</b> |
|---------------------------------------|----------------------------|----------------------|-------------------|
| Aluminio, plásticos                   | adecuado                   | 850 m/min            | N                 |
| Aluminio (que produce virutas cortas) | adecuado                   | 750 m/min            | N                 |
| Aluminio > 10 % Si                    | adecuado                   | 600 m/min            | N                 |
| húmedo máximo                         | adecuado con restricciones |                      |                   |
| seco                                  | adecuado                   |                      |                   |