

Garant

Plaquita de corte de fresado AOMT110412 SR, para fresa Softcut®, HB7510-1



Datos de pedido

Número de pedido	215446 ST1400
GTIN	4069515039246
Clase de artículo	2A1

Descripción

Nota:

Valores de aplicación para $a_e = 0,5 \times D$ / $a_p = 3$ mm, $a_{p\max} = 5,5$ mm.

Descripción técnica

Tipo	ST1400
Radio angular	1,2 mm
Avance f_z por diente	0,18 mm
Código ISO plaquita de corte	AOMT110412 SR
Clase	HB7510-1
Material de corte	HM
Tipo de producto	Plaquita de corte para fresar

Datos de usuario

	Uso	V_c	Código ISO
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	340 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	300 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	260 m/min	P
húmedo máximo	adecuado con restricciones		
seco	adecuado		