

 KOMET**Cuchilla de roscar para interiores KOMET® rosca a la derecha Forma 55° (Whitworth), Tipo: B06****Datos de pedido**

Número de pedido	240088 B06
GTIN	4047109017177
Clase de artículo	24H

Descripción**Ejecución:**

Perfil de corte preciso, verificado microscópicamente. Reduce costes, ya que se puede reafilar varias veces en la superficie de desprendimiento.

Tamaños con denominación adicional **L = mango prolongado.**

Material de corte:

HSS/Co10 Para materiales difíciles de mecanizar.

Nota:

Para soportes para cuchilla de taladrar, ver n.º 240070 y n.º 240072.

Descripción técnica

Para altura de paso	8–30 paso/pul
Longitud total	95 mm
para perforaciones a partir de Ø	14 mm
Profundidad taladro	60 mm
Tipo	B06
Ø de mango	10 mm
Material de corte	HSS Co 10
Tipo de producto	Inserto de corte para torneado

