

**HOLEX®**
**SCMT 120408 Juego de 10 unidades, Clase: HBX020**

**Datos de pedido**

Número de pedido	260796 HBX020
GTIN	4045197670663
Clase de artículo	22D

**Descripción**

SCMT 120408 Juego de 10 unidades HBX020 Clase: HBX020

Rompevirutas: PM

 Profundidad de corte  $a_p$ : 0,1 - 3,75 mm

 Avance  $f$ : 0,08 - 0,36 mm/rev,

 Velocidad de corte  $v_c$  aplicación principal: 80 - 300 m/min

**Descripción técnica**

Profundidad de corte $a_p$	0,1 - 3,75 mm
Rompevirutas	PM
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Aplicación principal	P
Avance $f$	0,08 - 0,36 mm/rev,
Clase	HBX020
Velocidad de corte $v_c$ aplicación principal	80 - 300 m/min
Asignación fino/desbaste	Acabado

Material de corte	MD
Serie	Soporte de torneado de apriete
Serie	Barra de mandrinar
Código ISO plaquita de corte	SCMT 120408
Número de cambios/cortes	4
Asignación de plaquitas	neutro