



## Plaquita de corte KOMET®, BK6115, Denominación tipo W80: 10-010



### Datos de pedido

Número de pedido	236607 10-010
GTIN	4047109204331
Clase de artículo	24R

### Descripción

#### Nota:

¡No deben utilizarse en brocas de corte interior!

Tipo: GG(G)

Código ISO plaquita de corte: SOGX 040204-01

Avance  $f$  en acero  $< 900 \text{ N/mm}^2$ : 0,07 mm/rev,

### Descripción técnica

Denominación	10-010
Avance $f$ en acero $< 900 \text{ N/mm}^2$	0,07 mm/rev,
Código ISO plaquita de corte	SOGX 040204-01
Serie	KUB Pentron®
Número de cambios/cortes	4
Clase	BK6115
Tipo	GG(G)
Material de corte	MD

Tipo de producto

Plaquita de corte para taladrado

**Datos de usuario**

	<b>Uso</b>	<b>V<sub>c</sub></b>	<b>Código ISO</b>
GG(G)	adecuado	120 m/min	K
húmedo máximo	adecuado		