



Cepillo circular de alambre Alambre de latón 0,20 mm, Ø del cepillo D1× ancho de corte L1: 150X22mm



Datos de pedido

Número de pedido	570250 150X22
GTIN	4017359014172
Clase de artículo	57L

Descripción

Ejecución:

Alambre ondulado montado a presión en cuerpo de acero. **Gran densidad de la guarnición**, alta precisión de concentricidad y resistencia al desgaste. Adaptación posible a diferentes taladros de asiento gracias a **anillos reductores intercambiables** (incluido en el volumen de suministro).

Aplicación:

Uso en bancos de amolar y de esmerilar o máquinas con árbol flexible.

Descripción técnica

Velocidad de giro máxima	6000 min ⁻¹
Longitud de guarnición H ₁	33 mm
Ø de anillo de reducción	12,7 / 16 / 20 / 22,2 / 25,4 / 32 mm
Ø de la perforación d ₁	40 mm
Anchura del cepillo	20 mm

Material dotación	alambre de latón
Tipo de producto	Cepillo circular