



### Cepillo circular de una sola hilera Grano cerámico 0,2 mm, K120, Ø del cepillo × ancho del cepillo: 100X12mm



#### Datos de pedido

Número de pedido	570324 100X12
GTIN	4017359548769
Clase de artículo	57L

#### Descripción

##### Ejecución:

**Cepillos de una sola hilera** con material de dotación ondulado.

##### Aplicación:

Para granular, limpiar, desoxidar, descascarillar, etc. Los cepillos de una sola hilera se pueden montar por yuxtaposición para formar **rodillos de anchura variable**. Para el uso individual en máquinas rectificadoras.

#### Descripción técnica

Longitud de guarnición $H_1$	21 mm
Anchura del cepillo	12 mm
Ø de la perforación $d_1$	12 mm
Ø del cepillo $D_1$	100 mm
Velocidad de giro máxima	8000 min <sup>-1</sup>
Ø de taladrado máximo hasta	20 mm

## Hoja de datos

Medio abrasivo	Carburo de silicio (SiC) vetado
Material dotación	microabrasivo, nailon de rectificado
Símbolo de medio abrasivo	SiC
Grosor de las cerdas	0,6 mm
Tipo de producto	Cepillo circular