

Garant**SC. T 120404, Clase: HU7310**

Datos de pedido

| | |
|-------------------|---------------|
| Número de pedido | 260765 HU7310 |
| GTIN | 4045197670502 |
| Clase de artículo | 21G |

Descripción

SC. T 120404 HU7310 Radio angular: 0,4 mm

Clase: HU7310

Rompevirutas: AM

Tolerancia: G

Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mmAvance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Descripción técnica

| | |
|----------------------------|--------------------|
| Rompevirutas | AM |
| Radio angular | 0,4 mm |
| Avance f | 0,05 - 0,5 mm/rev, |
| Profundidad de corte a_p | 0,1 - 4 mm |
| Condición de corte | continuo |
| Aplicación principal | N |
| Clase | HU7310 |

| | |
|---|---------------------------------|
| Velocidad de corte v_c aplicación principal | 350 - 600 m/min |
| Asignación fino/desbaste | Desbaste-acabado |
| Material de corte | MD |
| Recubrimiento | Sin revestimiento |
| Código ISO plaquita de corte | SCGT 120404 |
| Número de cambios/cortes | 4 |
| Tolerancia | G |
| Tipo de producto | Plaquita de corte para torneado |