

Garant**SCMT 09T308, Clase: HB7020**

Datos de pedido

Número de pedido	260763 HB7020
GTIN	4045197699756
Clase de artículo	21G

Descripción

SCMT 09T308 HB7020 Radio angular: 0,8 mm

Clase: HB7020

Rompevirutas: SM

Tolerancia: M

Profundidad de corte a_p : 0,5 - 2,5 mmAvance f : 0,1 - 0,3 mm/rev,

Descripción técnica

Aplicación principal	P
Avance f	0,1 - 0,3 mm/rev,
Profundidad de corte a_p	0,5 - 2,5 mm
Condición de corte	ligeramente interrumpido
Radio angular	0,8 mm
Rompevirutas	SM
Clase	HB7020

Velocidad de corte v_c aplicación principal	120 - 350 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCMT 09T308
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	M
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado