

Garant**SC. T 120404, Clase: HB7310**

Datos de pedido

Número de pedido	260765 HB7310
GTIN	4045197670489
Clase de artículo	21G

Descripción

SC. T 120404 HB7310 Radio angular: 0,4 mm
Clase: HB7310
Rompevirutas: AM
Tolerancia: G
Profundidad de corte a_p : 0,1 - 4 mm
Avance f : 0,05 - 0,5 mm/rev,

Descripción técnica

Profundidad de corte a_p	0,1 - 4 mm
Radio angular	0,4 mm
Rompevirutas	AM
Avance f	0,05 - 0,5 mm/rev,
Condición de corte	continuo
Aplicación principal	N
Clase	HB7310

Velocidad de corte v_c aplicación principal	350 - 600 m/min
Asignación fino/desbaste	Desbaste-acabado
Material de corte	HM
Código ISO plaquita de corte	SCGT 120404
Número de cambios/cortes	4
Tolerancia	G
Tipo de producto	Plaquita de corte para torneado