



Tuerca de apriete ER para discos de obturación, para ER: 16



Datos de pedido

Número de pedido	309616 16
GTIN	2050002087545
Clase de artículo	39Z

Descripción

Ejecución:

La rosca y el cono se han rectificado en una sujeción para lograr una precisión de concentricidad elevada.

Tuerca revestida con el objetivo de obtener: un coeficiente de fricción más reducido y una **fuerza de apriete elevada**, además de una alta resistencia al desgaste y a la corrosión. **Con hexágono SW 25.**

Idóneo para:

Todos los portapinzas de sujeción ER estándar.

Partes opcionales:

Llave de apriete ER n.º 309680 – 309740.

Llave de una boca (para tam. 16), n.º 613300 tam. 25.

Discos de obturación n.º 309622; 309624; 309628; 309632.

Nota:

El cono y la tuerca de apriete se equilibran por separado.

Descripción técnica

Par de apriete máximo	80 Nm
Ø exterior D	28 mm

Hoja de datos

Rosca	M22x1,5
Longitud total L	22,5 mm
Norma	DIN 6499 D
Tipo de producto	Tuerca de apriete