




Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha BF, HB8015, Altura de paso: 1mm



Datos de pedido

Número de pedido	270703 1
GTIN	4069515041164
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	exterior
Paso de rosca	1 mm
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Material de corte	MD
Tipo de boca	derecha
Clase	HB8015
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,6 mm
Tam. de plaquita L	16 mm

Tipo de producto

Plaquita de corte para
roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		