

Garant

Plaquita de perfil total 60° exterior, derecha BF, HB8015, Altura de paso: 1,25mm



Datos de pedido

Número de pedido	270703 1,25
GTIN	4069515041171
Clase de artículo	21J

Descripción técnica

Aplicación interior/exterior	exterior
Material de corte	MD
Perfil de plaquita de corte	Perfil total
Paso de rosca	1,25 mm
Tipo de boca	derecha
Clase	HB8015
Clase de tolerancia	DIN 13 6g
Tipo de rosca	M
Tipo de rosca	MF
Ángulo de flanco	60 grados
Espesor	3,6 mm

Tam. de plaquita L	16 mm
Tipo de producto	Plaquita de corte para roscado con macho

Datos de usuario

	Uso	V _c	Código ISO
Aluminio (que produce virutas cortas)	adecuado	250 m/min	N
Aluminio > 10 % Si	adecuado	180 m/min	N
Acero < 500 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 750 N/mm ²	adecuado	150 m/min	P
Acero < 900 N/mm ²	adecuado	130 m/min	P
Acero < 1100 N/mm ²	adecuado	100 m/min	P
Acero < 1400 N/mm ²	adecuado	90 m/min	P
Acero < 55 HRC	adecuado con restricciones	40 m/min	H
INOX < 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
INOX > 900 N/mm ²	adecuado con restricciones	100 m/min	M
Ti > 850 N/mm ²	adecuado con restricciones	50 m/min	S
GG(G)	adecuado	130 m/min	K
CuZn	adecuado con restricciones	150 m/min	N
continuo	adecuado		
húmedo máximo	adecuado		
seco	adecuado con restricciones		